

DVT YAN SERİSİ

(YAN KT – DVT YAN KTM – DVT YAN KTK)

KIZARAN TEL DENEYİ TEST CİHAZI



DVT YAN KTM



DVT YAN KT



DVT YAN KTK

**PLASTİK MADDELERİN KIZARAN TEL YARDIMI
İLE YANMA SÜRELERİNİ TAYİN EDER**

DVT YAN SERİSİ

(YAN KT – DVT YAN KTM – DVT YAN KTK)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yüksek akım sebebi ile ısıya maruz kalan plastiklerin erime ve yanma etkilerinin belirlenmesinde kullanılır.

Numunenin yanma limitleri içinde kalıp kalmadığı tayin edilir.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Plastik sanayi.
- Elektriksel donanım üreticileri.

İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 60695
- IEC 60695
- IEC 60529
- TS EN 60332-1-1 / 1-2 / 1-3
- TS EN 61386-1

TAKRİBİ BOYUTLAR VE AĞIRLIK

	GxDxY cm	Ağırlık kg
DVT YAN KT	53x44.5x47	27.5
DVT YAN KTM	56x30x50	22.7
DVT YAN KTK	103x68x120	90

DVT YAN KT

- Acil durdurma butonu
- Zaman göstergesi
- Full otomatik motor sürücülü
- Numune telle temas ettiğinde zamanlayıcı otomatik başlar ve ayarlanan süre sonunda numune arabası ters yöne döner.

DVT YAN KTK

- Acil durdurma butonu
- Zaman göstergesi.
- Full otomatik motor sürücülü
- Kabin içinde test imkânı
- Kabin içi ışık
- Numune telle temas ettiğinde zamanlayıcı otomatik başlar ve ayarlanan süre sonunda numune arabası ters yöne döner.
- Kabin içi havalandırma.
- Standarda uygun iç hacim

DVT YAN KTM

- Manuel cihazdır
- Isı ölçer probu vardır.
- Akım ayar özelliği vardır.

TEKNİK BİLGİLER

DVT YAN KT – DVT YAN KTM – DVT YAN KTK

Enerji girişi: 220 V, 50 Hz

Baskı kütlesi: 100 gr

Ahşap damlama plakası

Sıcaklık göstergesi

Akım göstergesi

Ayarlanabilir sıcaklık: 370°C-1000°C

Alev boyunu ölçmek için hassas skala

Numuneye göre tutucu plakası ayarlanabilir.

Kontrol ve stabilizasyon sistemi: mikroişlemci.

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.