

DVT GP D NN YD

YORMA TEST CİHAZI (SÜNGER)



POLİMER MALZEMELERİN ÖMÜR , ESNEKLİK VE
SERTLİĞİNİ BELİRLEME TEST CİHAZI

DVT GP D NN YD

TEKNİK ÖZELLİKLER

Esnek hücresel polimer malzemelerinin sertlik ölçümlerinin belirlenmesinde kullanılır.

KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI


- Döşemelik sünger üreticileri,
- Yay üreticileri,
- Plastik, kauçuk,
- Otomotiv,

YAPABİLECEĞİNİZ DENEYLERDEN BAZILARI

Açma/Kapama, kopma, yırtılma, sıkıştırma, kırma, esneme, kalıcı deformasyon, delinme, bükülme gibi ürün deneyleri.

DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER

- Polimerler , süngerler
- Çelik yay
- Plastik ürünler, otomotiv ve yan sanayi,



TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı: 220VAC, 50 Hz.
- Elektrik harcaması: max. 1 KVA.
- Test hız ayarı: 0.001 -500.000 mm/dak.
- Renkli dokunmatik ekran.
- Çift sütunlu, çift vidalı sistem.
- Acil durdurma düğmesi.
- Hızlı geriye dönüş imkanı.
- Programlanarak durma.
- Duyarlılık: $\pm$ % 0.5.
- Hareket duyarlılığı: 0,001 mm.
- Kuvvet birimi: kN, Newton, kg veya MPa.
- Kopmaya, kırılmaya veya mesafeye bağlı durma.
- Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İtalyanca dil seçeneği.

İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Çeşitli modellerde çeneler.
- Bilgisayar ve yazıcı bağlantısı.
- Özel deneyler için ilave cihazlar.
- Ekstansometre (hassas uzama ölçer).
- Sıcak - soğuk ortam deney kabinleri.
- Pleksiglas veya metal güvenlik kafesi.
- Işık bariyeri.
- Pimli çene bağlantı sistemi.

İLGİLİ STANDARTLAR

- ISO 3389

MODEL	DVT GP23 D GN
ÇENE HARİÇ ÇEKME BOYU mm	900
SÜTUN ARASI MESAFE mm	420
G x D x Y cm	96x52x148
AĞIRLIK KG	130
KAPASİTE SEÇENEKLERİ kN.	0.3, 0.5, 1, 5, 10, 20, 30
AZAMI HIZ mm/dak.	0.001 – 500.000

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.